



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Перчатки: артикул **16020 STW** товарной марки "ARCTICUS"

Перед использованием перчаток внимательно прочитайте инструкцию. Вы обязаны приложить данную инструкцию при дальнейшей передаче перчаток, например, получателю индивидуальных средств защиты. С этой целью данная инструкция может копироваться без ограничений.

Описание изделия: Перчатки для защиты от механических воздействий (от истирания, разрыва, проколов, порезов), от воды, от химических факторов (от сырой нефти, от нефтепродуктов легкой фракции, от нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций, от кислот концентрации до 80%, от щелочей концентрации до 40%), от пониженных температур (для эксплуатации в I- II климатических поясах) из хлопчатобумажного трикотажного полотна натурального цвета, с теплоизоляционным слоем из пенополиуретана с полным поливинилхлоридным покрытием, защитные краги. Размеры: 9 - 11.

Состав изделия:

Хлопчатобумажный трикотаж, ПВХ, пенополиуретан

Соответствует требованиям:

ТР/ТС 019/2011

Защитные свойства по ГОСТ:

Маркировка:



Sanitized



ТР ТС 019/2011



4341B



JKL



221

Ми (От истирания) **Мп** (От проколов, порезов) **Вн** (От воды)

Нс (От сырой нефти) **Нм** (От нефтяных масел и нефтепродуктов тяжелых фракций) **Нл** (От нефтепродуктов легких фракций)

К80 (От кислот концентрации от 50 до 80% (по серной кислоте)),

Щ40 (От растворов щелочей концентрации выше 20 % (по гидроокиси натрия 40 %))

Тн (От пониженных температур)

Продукция изготовлена в соответствии с

EN 388:2016+A1:2018 «Перчатки для защиты от механических рисков»; EN ISO 374-1:2016 «Перчатки для защиты от опасных химических веществ и микроорганизмов. Часть 1. Терминология и эксплуатационные требования к химическим рискам»; EN ISO 21420:2020 «Перчатки защитные. Общие требования и методы испытаний»; EN 511:2006 «Перчатки защитные от холода. Общие технические требования. Методы испытаний» Серийный выпуск.


Особенности:	Степень защиты:	Требования:	НОРМА
Стойкость к истиранию	4	уровень 1 до 4 уров. 1 □ 100 циклов уров. 2 □ 500 циклов уров. 3 □ 2000 цикл. уров. 4 □ 8000 цикл.	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам	3	уровень 1 до 5 уровень 1 = 1,2...2,4 уровень 2 = 2,5...5,0 уровень 3 = 5,1...9,9 уров. 4 = 10,0...19,9 уровень 5 □ 20	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к разрыву	4	мин. уровень 1 уровень 1 □ 10N уровень 2 □ 25N уровень 3 □ 50N уровень 4 □ 75N	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к проколам	1	уровень 1 до 4 уровень 1 □ 20N уровень 2 □ 60N уровень 3 □ 100N уровень 4 □ 150N	EN 388:2016+A1:2018
Стойкость к порезам прямым ножом	B	Уровень А – 2N Уровень В – 5N Уровень С – 10N Уровень D – 15N Уровень Е – 22N Уровень F – 30N	EN 388:2016+A1:2018
Подвижность пальцев:	уровень 5 выполнено	уровень 1 до 5	EN ISO 21420:2020



Защита от химикатов и микроорганизмов	JKL	Насыщенные углеводороды, кислоты, щелочи	EN ISO 374-1:2016
Сопротивление конвективному охлаждению	2	(уровень эффективности 0-4)	EN 511:2006
Сопротивление контактному охлаждению	2	(уровень эффективности 0-4)	EN 511:2006
Водопроницаемость	1	(0 или 1)	EN 511:2006

Таблица соответствия размеров

Размер	Обхват ладони, см. (A)	Расстояние от среднего пальца до кисти, см. (B)
9	22,9	19,2
10	25,4	20,4
11	27,9	21,5



ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Использование: Перчатки предназначены для защиты рук от мороза, механических повреждений: истирания, порезов и проколов, общепроизводственных загрязнений, нефти, нефтепродуктов, масел, кислот, щелочей в области полимерного покрытия.

Размеры: 9, 10, 11

Перед использованием перчаток убедитесь, что они соответствуют выполняемой работе и выберите правильный размер. Проверьте перчатки и убедитесь в том, что они не повреждены. Повреждённые перчатки использовать нельзя.

Ограничения по использованию: Перчатки не предназначены для защиты от кислот концентрацией свыше 80% и щелочей концентрацией свыше 40%), повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла, вибраций. Товар не предназначен для детей, а также для лиц, имеющих физические особенности.

Дополнительная информация: Перчатки могут вызвать аллергическую реакцию у людей с повышенной чувствительностью, поэтому в таких случаях требуется повышенная осторожность.

Чистка/Уход: после использования необходимо очистить перчатки от загрязнений. Чистить перчатки лучше всего тёплой мыльной водой. Сушить перчатки рекомендуется на воздухе. Использование растворителей может повредить материал перчаток и снизить защитные свойства.



Хранение/Транспортировка: хранить перчатки рекомендуется при температуре +5 до +25°C, в сухом месте без прямого воздействия солнечного света, ультрафиолетового излучения и озоновых источников. Не хранить перчатки в согнутом состоянии и под весовой нагрузкой. Транспортировать без штабелирования, не является опасным грузом.

Срок хранения 5 лет с даты изготовления при правильном хранении. Дата изготовления указана на этикетке и упаковке изделия.

Гарантийный срок службы 5 лет при условии соблюдения хранения и пользования, указанных в инструкции.

Утилизация: Утилизация перчаток не должна производиться вместе с домашними отходами. При сознательном или несознательном контакте с химикатами, утилизация перчаток должна быть проведена в соответствии с требованиями по утилизации этих химических веществ.

Импортер: ООО Торговый Дом «Соло». Адрес: 109117, город Москва, улица Окская, дом 8, корпус 2, этаж 1. Российская Федерация, адрес электронной почты: solocom@solo.msk.ru.

Изготовитель: NANTONG QIANGSHENG NEW MATERIALS TECHNOLOGY CO., LTD., No. 118, Jialingjiang Road, Rudong Economic Development Zone, Jiangsu Province, CHINA, Китай.

Изготовлено в Китае.